



HORECAMÜHLE | HORECA GRINDER

EK43 S



EK43 S



Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100-120 V // 50 Hz // 1~ 100-120 V // 60 Hz // 1~ 200-240 V // 50 Hz // 1~ 200-240 V // 60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1450 rpm (50 Hz) 1760 rpm (60 Hz)
Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter	98 mm 3.86 in
Mahlscheiben-Material Grinding disc material	Hartgussstahl Cast steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	ca. 25 g / s
Trichterinhalt Hopper capacity	ca. 800 g ca. 1.76 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	1300 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	23 x 68 x 41 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	37 x 67 x 55 cm
Nettogewicht Net weight	24.5 kg
Bruttogewicht Gross weight	28.5 kg
Zertifizierung Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Standards	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 ANSI / UL 763 ANSI / NSF 8 CSA-C22.2 No. 195
Standardfarben Standard colours	Schwarz-matt-feinstruktur Matt black finestructure Weiß-matt-feinstruktur Matt white finestructure

SONDERAUSSTATTUNG

- Spezial-Mahlscheiben und Vorbrecher für türkisch-feine Vermahlung

SPECIAL EQUIPMENT

- Special grinding discs and prebreaker for turkish fine grinding

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Leistungsstärke und Vermahlungsqualität der bewährten EK43 in einem kleineren platzsparenden Gehäuse
- Dank herausragender Partikelgrößenverteilung sind hohe Extraktionsraten für den besten Geschmack möglich
- Premium Hartguss-Mahlscheiben
- Robuste kleine Mühle mit hoher Mahlleistung
- Vielseitiger Einsatz: Filter-, Espresso-, oder türkisch-feine Vermahlung
- Einfache und präzise Mahlgradeinstellung

KEY FEATURES

- The performance and grinding results of the established EK43 within a smaller space-saving corpus
- Outstanding particle size spreads feature high extraction rates and the best possible taste
- Premium cast steel grinding discs
- Robust small grinder with high grinding capacity
- Suitable for different applications: filter, espresso, or turkish-fine coffee grinding
- Easy and precise grind adjustment



*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.